

ICD & Pacemaker programmers

Voor het uitlezen en programmeren van pacemakers en defibrillators levert elke fabrikant van pacemakers en defibrillators een eigen programmer. Deze programmer is dan veelal geschikt voor een range producten van dit specifieke fabricaat. Dit heeft tot gevolg dat in een behandelkamer voor patiënten met een pacemaker of defibrillator meerdere programmers zijn opgesteld. Zo kan per patiënt de juiste programmer worden gekozen. Het telkens wisselen van programmer wordt gemakkelijker door deze in een vaste opstelling in de hierboven weergegeven cart te plaatsen. In deze opstelling zijn alle programmers op volledig uitschuifbare plateaus geplaatst, waardoor ze snel inzetbaar zijn. Door de scheidingstransformator op de cart kunnen alle programmers op een veilige manier gelijktijdig ingeschakeld zijn.

Configuraties

Als basis trolley kan uit verschillende modellen gekozen worden. Al deze modellen kunnen naar wens worden samengesteld. Voor de plaatsing van de programmers worden volledig uitschuifbare plateaus gebruikt:

- **Crozz two 2G 430**

Deze trolley is voorzien van een achterdeur en kan worden uitgebreid met een arm voor een beeldscherm of een panel-PC.

- **Flexx two 43-100**

Dit is een lager model dan de Crozz two 2G 430 en is niet voorzien van een achterdeur. Ook kan hierop geen arm geplaatst worden voor een beeldscherm.

- **Flexx three**

Dit is een brede trolley waarop twee programmers naast elkaar passen. Hierdoor is deze wagen geschikt voor compacte opstellen van vier of meer programmers.

Geïnteresseerd?

Neem gerust contact met ons op voor een afspraak of een offerte. Wij bekijken graag met u wat de best passende oplossing is.

+31 (0)30 2613500
www.medicars.com



Flexx three configuratie



Crozz two 2G 430 configuratie



Flexx two configuratie



Jansen
medicars